

WHITEBOARD OWL

Obtenez des vues exceptionnelles
en présentiel ou à distance.

Le Whiteboard Owl est notre caméra pour tableau blanc dédiée. Elle améliore la visibilité des contenus écrits au tableau et rend les séances de brainstorming plus attrayantes.



Augmente le contraste et la saturation, réduit les ombres et les reflets

Visibilité jusqu'à 5 m du tableau



Met le présentateur en transparence pour que les contenus écrits au tableau soient toujours visibles




Vue améliorée du tableau blanc et vue à 360° de la salle



Équipez n'importe quel espace de travail avec notre écosystème flexible à l'infini



Se connecte en mode sans fil au Meeting Owl et à l'Owl Bar



En savoir plus

VUE
À DISTANCE

Caractéristiques techniques du Whiteboard Owl™

Whiteboard Owl
WBC100-2000

OWL LABS®

VUE D'ENSEMBLE

Caméra	Dimensions	Alimentation	Connexion	Garantie
Résolution en pixels : 4208 × 3120 Résolution de sortie : 1080p Champ de vision horizontal : 68°	Dimensions : hauteur : 13 cm , largeur : 13,5 cm Poids : 0,35 kg	Tension d'entrée (CA) : 100- 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Tension de sortie (CC) : 12 V, 1 A	S'appaire en mode sans fil au Meeting Owl et à l'Owl Bar	Garantie de 2 ans

UTILISATION

Activation	Logiciel	Compatibilité	Sécurité
En retournant une balise magnétique Application Meeting Owl	Amélioration de la visibilité du tableau blanc : améliore automatiquement la visibilité sur le tableau blanc (meilleure netteté, suppression des reflets et des ombres). Transparence de l'intervenant : les intervenants peuvent être rendus transparents, de façon à ce que les participants à distance puissent voir à tout moment ce qui est écrit sur le tableau.	Plateformes de visioconférence compatibles : Zoom, Google Meet, Slack, GoToMeeting, Microsoft Teams et plus encore. Tableaux blancs : tableaux blancs sans verre (dimensions maximales de 4,6 × 6,1 m, à placer à une distance maximale de 4,9 m).	Mises à jour logicielles : les mises à jour logicielles par technologie OTA sont téléchargées à partir des serveurs sécurisés d'Owl Labs. Informations de sécurité complètes

CONFIGURATION

Configuration	Équipements requis	Articles inclus
Placement : de 2 à 5 mètres du tableau blanc	Meeting Owl Pro ou Meeting Owl 3 Tableau blanc sans verre	• Cordon d'alimentation • Deux balises magnétiques pour tableau blanc • Vis et cheville pour cloison sèche • 2 bandes adhésives de fixation • Guide de démarrage rapide 